



STANDARD

2 níveis de prateleiras amovíveis, ajustáveis e inclináveis | Portas traseiras | Área de exposição em skinplate | Decoração exterior em skinplate | Laterais panorâmicos em vidro duplo temperado | Acoplável | Refrigeração ventilada | Iluminação superior LED | Termómetro digital | Controlador eletrónico de temperatura | Descongelação automática e programável | Evaporação elétrica das águas de descongelação | Pés niveladores | Persiana elétrica com comando de chave

OPCIONAIS

Área de exposição em chapa pintada (RAL) | Área de exposição em aço inoxidável AISI 304 | Decoração exterior em chapa pintada (RAL) | Decoração exterior em aço inoxidável AISI 304 | Evaporador tratado | Iluminação LED nas prateleiras | Prateleira suplementar sem iluminação | Vidros laterais espelhados | Kit de junção | Rodízios com travões | Tensão elétrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



2/5 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

L080 PA	100	130	150
Temperatura de funcionamento	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelação	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensões externas (CxPxA) (mm)	1035x933x1650	1270x933x1650	1535x933x1650
TDA - Área total de exposição (m²)	1,74	2,04	2,34
Volume líquido (l)	292	365	446
Área de prateleira refrigerada (m²)	1,19	1,48	1,81
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potência elétrica (W)	1507	1461	1731
Corrente (A)	6,95	7,34	8,16
TEC - Consumo total de energia (kWh/24h)	15,365	17,678	19,214
AEC - Consumo anual de energia (kWh/annum)	5608,23	6452,47	7013,11
Classe de eficiência energética*			

* A informação apresentada respeitante à classificação energética (regulamento energy labelling e regulamento eco design) reflete as opções standard do modelo exibido. Para indicação de classificação energética de aparelhos com alterações ou opções que envolvam elementos de consumo de energia e variações de construção mecânica deve ser contactado o fabricante diretamente.

** Imagens e cores não contratuais. A informação exibida é referente ao equipamento standard em frio incorporado, para obtenção de dados para frio à distância ou expositor neutro, contacte o fabricante.

